




RoHS



材质

1. 塑 胶: 尼龙 PA6T
2. 端 子: 黄铜 镀金

Dimensions list

Contacts Per row	Dimensions		Contacts Per row	Dimensions	
	A	B		A	B
1	2.0	0	21	42.0	40.0
2	4.0	2.0	22	44.0	42.0
3	6.0	4.0	23	46.0	44.0
4	8.0	6.0	24	48.0	46.0
5	10.0	8.0	25	50.0	48.0
6	12.0	10.0	26	52.0	50.0
7	14.0	12.0	27	54.0	52.0
8	16.0	14.0	28	56.0	54.0
9	18.0	16.0	29	58.0	56.0
10	20.0	18.0	30	60.0	58.0
11	22.0	20.0	31	62.0	60.0
12	24.0	22.0	32	64.0	62.0
13	26.0	24.0	33	66.0	64.0
14	28.0	26.0	34	68.0	66.0
15	30.0	28.0	35	70.0	68.0
16	32.0	30.0	36	72.0	70.0
17	34.0	32.0	37	74.0	72.0
18	36.0	34.0	38	76.0	74.0
19	38.0	36.0	39	78.0	76.0
20	40.0	38.0	40	80.0	78.0

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

温州富港电子有限公司						2.0排针			
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	视图	图样标记	重量	比例	2.0-1*nPIN L=9.0mm (3.0+2.0+4.0)
设 计	李攀进	日期	18.01.17	标准化	日期				
校 对		日期		审 定	日期				
工 艺		日期							
审 核	罗观彬	日期	18.01.17			共 页	第 页		