



注意事项

- 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

规格型号:	FFC-0.5-40P-50mm-B			 深圳市首韩科技有限公司					
客户料号:		客户型号:							
版本	变更内容			日期	名称:	FFC软排线	图号:	SH2024113001	绘图:
A/O	新制作			2024/11/30	比例:	FIT	单位:	毫米(mm)	审核:
					视觉:		页码:	第一页(共1页)	核准:
									罗孝金

构造				
NO.	项目	规格		备注
1	绝缘薄膜	印字20624	43um	60V 80C
		空白膜	43um	
2	补强板	蓝色	225um	PET
		厚度	0.035	±0.005
3	导体 镀锡	宽度	0.3	±0.03
		电镀	锡Sn	≥40μ"
4	导体镀层	电镀		
		电镀		

尺寸				
导体芯数量	N	40		
间距	P	0.5	±0.05	
总间距	Pt	19.5	±0.08	
总宽度	W	20.5	±0.08	
边缘宽度	M	0.5	±0.08	
总长度	L	50	±1.5	
插接厚度	T1	0.3	±0.05	
线身厚度	T2	0.12	±0.03	
线口倾斜度	A		≤0.3	
冲孔倾斜度	B		≤0.5	
线口裸铜长度	S1/S2	3/3	±0.05	
补强板长度	B1/B2	4/4	±1	

辅助清单			
NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

1.保质期: 镀金为12个月; 镀锡为6个月。

2.储存环境: 温度0°C~38°C; 湿度20%~70%RH。