




标 记		ECN编号/变更内容				修 改		日 期		核 准	
MARK		ECN NO/DEFINITION				REVISE		DATE		APPROVE	
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1	—	2.54	11	25.40	27.94	21	50.80	53.34	31	76.20	78.74
2	2.54	5.08	12	27.94	30.48	22	53.34	55.88	32	78.74	81.28
3	5.08	7.62	13	30.48	33.02	23	55.88	58.42	33	81.28	83.82
4	7.62	10.16	14	33.02	35.56	24	58.42	60.96	34	83.82	86.36
5	10.16	12.70	15	35.56	38.10	25	60.96	63.50	35	86.36	88.90
6	12.70	15.24	16	38.10	40.64	26	63.50	66.04	36	88.90	91.44
7	15.24	17.78	17	40.64	43.18	27	66.04	68.58	37	91.44	93.98
8	17.78	20.32	18	43.18	45.72	28	68.58	71.12	38	93.98	96.52
9	20.32	22.86	19	45.72	48.26	29	71.12	73.66	39	96.52	99.06
10	22.86	25.40	20	48.26	50.80	30	73.66	76.20	40	99.06	101.60

SPECIFICATIONS

Current Rating: 3 Amps
Withstanding Voltage: AC 1000V
Insulation Resistance:1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature:−40°to+105°
Insrlator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating:Gold Flash
Max.Processing Temp: 200℃ for30–60seconds
(255℃ for5seconds)

尺寸对列表				
PA	PB	PC	L	H
6.0	2.5	3.0	11.5	2.5

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司	品 名	排针	
		TITLE		
		料 号	HC-PZ254-11.5L-1x14PZ	
		PART NO		
一般公差		比 列	1:1	
TOLERANCE		SCALE		
X :±0.30	X° :±5°	单 位	MM	
		UNIT		
X.X :±0.25		张 数	1 OF 1	
		PART NO		
X.XX:±0.20		版 本	A	
		REV		
		制 图	AhYe	
		DRAW		
		审 核	夏操云	
		CHECKED		
		批 准	赵亮亮	
		APPROVE		