




标 记 MARK			ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION			修 改 REVISE			日 期 DATE			核 准 APPROVE		
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1	—	—	11	25.40	27.94	21	50.80	53.34	31	76.20	78.74			
2	2.54	5.08	12	27.94	30.48	22	53.34	55.88	32	78.74	81.28			
3	5.08	7.62	13	30.48	33.02	23	55.88	58.42	33	81.28	83.82			
4	7.62	10.16	14	33.02	35.56	24	58.42	60.96	34	83.82	86.36			
5	10.16	12.70	15	35.56	38.10	25	60.96	63.50	35	86.36	88.90			
6	12.70	15.24	16	38.10	40.64	26	63.50	66.04	36	88.90	91.44			
7	15.24	17.78	17	40.64	43.18	27	66.04	68.58	37	91.44	93.98			
8	17.78	20.32	18	43.18	45.72	28	68.58	71.12	38	93.98	96.52			
9	20.32	22.86	19	45.72	48.26	29	71.12	73.66	39	96.52	99.06			
10	22.86	25.40	20	48.26	50.80	30	73.66	76.20	40	99.06	101.60			

SPECIFICATIONS
Current Rating: 3 Amps
Withstanding Voltage: AC 1000V
Insulation Resistance:1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature: -40°to+105°
Insrlator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating:Gold Flash
Max.Processing Temp: 200°C for30-60seconds
(255°C for5seconds)

尺寸对列表		
H	PC	PB
8.5	3.0	10.2

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE		排母	
料 号 PART NO		HC-PM254-8.5H-1x5PW	
一般公差 TOLERANCE		比 列 SCALE	1:1
X :±0.30 X° :±5°		单 位 UNIT	MM
X.X :±0.25 X.X° :±1°		张 数 PART NO	1 OF 1
X.XX:±0.20 X.XX° :±0.5°		版 本 REV	A
		制 图 DRAW	AhYe
		审 核 CHECKED	夏操云
		批 准 APPROVE	赵亮亮

