

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

PIN数	A±0.15	B±0.15	C±0.15
13P	21.35	18.25	15.00
14P	22.60	19.50	16.25
15P	23.85	20.75	17.50
16P	25.10	22.00	18.75

A

B




C

D

E

F

G



Specifications:

Rated Voltage : 125V AC/DC

Rated Current : 1A AC,DC





Withstand Voltage : 200V AC/minute

Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)

Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)

Storage Temperature Range: -40°C~+85°C;

Operation Temperature Range: -25°C~+70°C;



2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	针座	
			料 号 PART NO	HCZZ0015-16	
UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE:		比 列 SCALE	1:1		
X. xxx ±0.05 X. xx ±0.15 X. x ±0.25		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
ANGULAR: X. xx° ±1° X. x° ±3° X. ° ±5°		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

