





7		8		9	
标记 MARK		ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION		修改 REVISE	日期 DATE
核准 APPROVE					
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1	—	2.54	11	25.40	27.94
2	2.54	5.08	12	27.94	30.48
3	5.08	7.62	13	30.48	33.02
4	7.62	10.16	14	33.02	35.56
5	10.16	12.70	15	35.56	38.10
6	12.70	15.24	16	38.10	40.64
7	15.24	17.78	17	40.64	43.18
8	17.78	20.32	18	43.18	45.72
9	20.32	22.86	19	45.72	48.26
10	22.86	25.40	20	48.26	50.80

SPECIFICATIONS

Current Rating: 3 Amps
Withstanding Voltage: AC 1000V
Insulation Resistance:1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature:−40°to+105°
Insrlator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating:Gold Flash
Max.Processing Temp: 200℃ for30–60seconds
(255℃ for5seconds)

尺寸对列表				
PA	PB	PC	L	H
6.0	2.5	3.0	11.5	2.5

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司			品 名 TITLE	排针	
				料 号 PART NO	HC-PZ254-11.5L-1x7PZ	
一般公差 TOLERANCE			比 列 SCALE	1 : 1		
X : ±0.30	X° : ±5°		单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
X.X : ±0.25	X.X° : ±1°		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
X.XX: ±0.20	X.XX° : ±0.5°		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮
						

