

| 标 记<br>MARK | ECN编号/变更内容<br>ECN NO/DEFINITION | 修 改<br>REVISE | 日 期<br>DATE | 核 准<br>APPROVE |
|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|             |                                 |               |             |                |
|             |                                 |               |             |                |

| CKI | DIM A | DIM B | DIM C |
|-----|-------|-------|-------|
| 4   | 3.00  | 4.55  | 6.30  |
| 5   | 4.00  | 5.55  | 7.30  |
| 6   | 5.00  | 6.55  | 8.30  |
| 7   | 6.00  | 7.55  | 9.30  |
| 8   | 7.00  | 8.55  | 10.30 |
| 9   | 8.00  | 9.55  | 11.30 |
| 10  | 9.00  | 10.55 | 12.30 |
| 11  | 10.00 | 11.55 | 13.30 |
| 12  | 11.00 | 12.55 | 14.30 |
| 13  | 12.00 | 13.55 | 15.30 |
| 14  | 13.00 | 14.55 | 16.30 |
| 15  | 14.00 | 15.55 | 17.30 |
| 16  | 15.00 | 16.55 | 18.30 |
| 17  | 16.00 | 17.55 | 19.30 |
| 18  | 17.00 | 18.55 | 20.30 |
| 19  | 18.00 | 19.55 | 21.30 |
| 20  | 19.00 | 20.55 | 22.30 |

A

B

C

D

E

F

G

A

B






C

D

E



F

G



技术指标:

1. 温度范围:  $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$
2. 额定电压: 50V, AC DC
3. 接触电阻:  $\leq 20\text{m}\Omega$  (Initial) per contact  
 $\leq 40\text{m}\Omega$  Change allowed
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 额定电流: 1.0A AC DC



| 2   | 插针  | 铜    | 镀锡    |     |
|-----|-----|------|-------|-----|
| 1   | 基座  | PA6T | 米色    |     |
| 序 号 | 品 名 | 材 质  | 电镀/颜色 | 备 注 |



深圳市虹成电子有限公司

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 品 名<br>TITLE   | 针座               |
| 料 号<br>PART NO | HC-SHD1.0-2x7PLT |

|                                          |                 |                |        |                |      |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|----------------|------|
| GENERAL TOLERANCES<br>(UNLESS SPECIFIED) |                 | 比 列<br>SCALE   | 1:1    |                |      |
| X. $\pm 0.50$                            | .XX $\pm 0.10$  | 单 位<br>UNIT    | MM     | 制 图<br>DRAW    | AhYe |
| .X $\pm 0.20$                            | .XXX $\pm 0.05$ | 张 数<br>PART NO | 1 OF 1 | 审 核<br>CHECKED | 夏操云  |
| ANGLES $\pm 1^{\circ}$                   |                 | 版 本<br>REV     | A      | 批 准<br>APPROVE | 赵亮亮  |

