




技术要求:
适用基板厚度: 1.6mm
温度范围: -25℃~85℃
额定电压: 250V AC/DC
额定电流: 7A AC/DC
接触电阻: ≤0.02Ω
绝缘电阻: ≥1000MΩ
耐 压: 1500V AC/minute

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

Pin	DIM A	DIM B	DIM C
2	7.92	11.88	8.96
3	15.84	19.80	16.88
4	23.76	27.72	24.80
5	31.68	35.64	32.72

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	白色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名
TITLE

针座

料 号
PART NO

HC-VH7.92-2A-TW

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	制 图 DRAW		AhYe	
X.X ±0.35	X' ±3.00"	单 位 UNIT	MM	审 核 CHECKED	夏操云		
X.XX ±0.25	X.X' ±2.00"	张 数 PART NO	1 OF 1	批 准 APPROVE	赵亮亮		
X.XXX ±0.15	X.XX' ±1.00"	版 本 REV	A				