

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

CKI	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E
2	3.96	8.68	10.18	11.84	3.88
3	7.92	12.64	14.14	15.80	7.84
4	11.88	16.60	18.10	19.76	10.00
5	15.84	20.56	22.06	23.72	10.00
6	19.80	24.52	26.02	27.68	10.00
7	23.76	28.48	29.98	31.64	10.00
8	27.72	32.44	33.94	35.60	10.00
9	31.68	36.40	37.90	39.56	10.00
10	35.64	40.36	41.86	43.52	10.00
11	39.60	44.32	45.82	47.48	10.00
12	43.56	48.28	49.78	51.44	10.00
13	47.52	52.24	53.74	55.40	10.00
14	51.48	56.20	57.70	59.36	10.00
15	55.44	60.16	61.66	63.32	10.00
16	59.40	64.12	65.62	67.28	10.00

A

B

C

D

E

F

G

A

B






C

D



E

F

G




SECTION A-A




2P

3P



Assembly Layout



技术指标:

1. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$
2. 额定电压: 250V, AC/DC
3. 额定电流: 7.0A AC,DC
4. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$ Min
5. 耐 压: 1500V AC/minute
6. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	LCP	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	针座
料 号 PART NO	HCZZ0596-9

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	制图 DRAW		审核 CHECKED	
X. ± 0.50	.XX ± 0.10	单 位 UNIT	MM	制 图	AhYe		
.X ± 0.20	.XXX ± 0.05	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核	夏操云		
ANGLES $\pm 1^{\circ}$		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮		