




- 技术指标:
- 1.工作温度: -25℃~+85℃
 - 2.额定电压: 250V, DC/AC(rms)
 - 3.额定电流: 3.0A AC,DC
 - 4.接触电阻: ≤20mΩ
 - 5.耐 压: 800V AC/minute
 - 6.绝缘电阻: ≥1000MΩ

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注




深圳市虹成电子有限公司

品名
TITLE

针座

料号
PART NO

HC-PHD2.0-2x3A

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比列 SCALE	1:1		
X. ±0.50 .XX ±0.10	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
.X ±0.20 .XXX ±0.05	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
ANGLES ±1°	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮

