





标 记 MARK			ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION			修 改 REVISE			日 期 DATE		核 准 APPROVE	
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	
1	— —	2.00	11	20.00	22.00	21	40.00	42.00	31	60.00	62.00	
2	2.00	4.00	12	22.00	24.00	22	42.00	44.00	32	62.00	64.00	
3	4.00	6.00	13	24.00	26.00	23	44.00	46.00	33	64.00	66.00	
4	6.00	8.00	14	26.00	28.00	24	46.00	48.00	34	66.00	68.00	
5	8.00	10.00	15	28.00	30.00	25	48.00	50.00	35	68.00	70.00	
6	10.00	12.00	16	30.00	32.00	26	50.00	52.00	36	70.00	72.00	
7	12.00	14.00	17	32.00	34.00	27	52.00	54.00	37	72.00	74.00	
8	14.00	16.00	18	34.00	36.00	28	54.00	56.00	38	74.00	76.00	
9	16.00	18.00	19	36.00	38.00	29	56.00	58.00	39	76.00	78.00	
10	18.00	20.00	20	38.00	40.00	30	58.00	60.00	40	78.00	80.00	




Current Rating: 1.5 Amps
Withstanding Voltage: AC 500V
Insulation Resistance: 1000M Ω Min
Contact Resistance: 20m Ω Max
Operation Temperature: -40°to+105°
Insulator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating: Gold Flash
Max. Processing Temp: 200°C for 30-60 seconds
(255°C for 5 seconds)

尺寸对列表		
H	PC	PB
6.35	2.8	

RECOMMEND P. C. B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ± 0.05 (TOP VIEW)

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	排母	
			料 号 PART NO	HC-PM200-6. 35H-2x6PZ	
一般公差 TOLERANCE		比 列 SCALE	1 : 1		
X : ±0.30 X° : ±5° X.X : ±0.25 X.X° : ±1° X.XX : ±0.20 X.XX° : ±0.5°		单 位 UNIT	MM		
		张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
		版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮
					