





标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE


Pin	DIM A	DIM B
2	7.92	11.88
3	15.84	19.80
4	23.76	27.72
5	31.68	35.64



技术要求：
适用基板厚度：1.6mm
温度范围：-25℃~85℃
额定电压：250V AC/DC
额定电流：7A AC/DC
接触电阻：≤0.02Ω
绝缘电阻：≥1000MΩ
耐 压：1500V AC/minute



2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	白色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	针座	
		料 号 PART NO	HC-VH7. 92-2AW-TW	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X.X ±0.35	X' ±3.00'	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
X.XX ±0.25	X.X' ±2.00'	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
X.XXX ±0.15	X.XX' ±1.00'	版 本 REV	A	批 准 APPROVE
				AhYe
				夏操云
				赵亮亮

