

A

B

C

D

E

F

G

A

B



C

D

E

F

G





标 记 MARK		ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION				修 改 REVISE		日 期 DATE		核 准 APPROVE	
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1	— —	2.00	11	20.00	22.00	21	40.00	42.00	31	60.00	62.00
2	2.00	4.00	12	22.00	24.00	22	42.00	44.00	32	62.00	64.00
3	4.00	6.00	13	24.00	26.00	23	44.00	46.00	33	64.00	66.00
4	6.00	8.00	14	26.00	28.00	24	46.00	48.00	34	66.00	68.00
5	8.00	10.00	15	28.00	30.00	25	48.00	50.00	35	68.00	70.00
6	10.00	12.00	16	30.00	32.00	26	50.00	52.00	36	70.00	72.00
7	12.00	14.00	17	32.00	34.00	27	52.00	54.00	37	72.00	74.00
8	14.00	16.00	18	34.00	36.00	28	54.00	56.00	38	74.00	76.00
9	16.00	18.00	19	36.00	38.00	29	56.00	58.00	39	76.00	78.00
10	18.00	20.00	20	38.00	40.00	30	58.00	60.00	40	78.00	80.00

SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.5 Amps
Withstanding Voltage: AC 500V
Insulation Resistance:1000MΩ Min
Contact Resistance: 20mΩ Max
Operation Temperature: -40°to+105°
Insrlator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA6T
Contact Plating:Gold Flash
Max.Processing Temp: 200℃ for30-60seconds
(255℃ for5seconds)

尺寸对列表

PA	PB	PC	L	H
4.0	5.5	2.8	10.5	2.0



RECOMMEND P. C. B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	排针
料 号 PART NO	HC-PZ200-10. 5L-2x15PWA

一般公差 TOLERANCE		比 列 SCALE	1:1	制 图 DRAW		审 核 CHECKED		批 准 APPROVE		
X	: ±0.30	X°	: ±5°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe	审 核 CHECKED	夏操云	
X.X	: ±0.25	X.X°	: ±1°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云	批 准 APPROVE	赵亮亮	
X.XX	: ±0.20	X.XX°	: ±0.5°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮			