




标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

PIN数	A±0.1	B±0.1	C±0.1
2P	7.60	4.50	1.25
3P	8.85	5.75	2.50
4P	10.10	7.00	3.75
5P	11.35	8.25	5.00
6P	12.60	9.50	6.25
7P	13.85	10.75	7.50
8P	15.10	12.00	8.75
9P	16.35	13.25	10.00
10P	17.60	14.50	11.25
11P	18.85	15.75	12.50
12P	20.10	17.00	13.75

Specifications:
Rated Voltage : 125V AC/DC
Rated Current : 1A AC,DC
Withstand Voltage : 200V AC/minute
Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
Storage Temperature Range: -40℃~+85℃;
Operation Temperature Range: -25℃~+70℃;

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	本色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	针座
料 号 PART NO	HCZZ0015-12

UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE:	比 列 SCALE	1:1		
X. xxx ±0.05 X. xx ±0.15 X. x ±0.25	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
ANGULAR: X. xx° ±1° X. x° ±3° X. ° ±5°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

