







版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2023.4.26
1	料号更新	2024/12/14

序号	品名	材质
①	0.8 Pitch双槽立式BTB母座胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.8 Pitch双槽立式BTB母座端子	铜合金/表面镀锡
③	0.8 Pitch双槽立式BTB母座吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色



High photosynthesis 合高(H)	The female seat neight 母座单高(H1)	The male seat neight 公座单高(H2)	Insertion height (H3)
4.0	3.0	1.0	1.9
4.5	3.5	1.0	1.9
5.0	3.0/4.0	2.0/1.0	1.9
5.5	3.5/4.5	2.0/1.0	1.9
6.0	4.0	2.0	1.9
6.5	4.5	2.0	1.9
7.0	3.0	4.0	1.9
7.5	3.5	4.0	1.9
8.0	4.0	4.0	1.9
8.5	4.5	4.0	1.9



CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E
8	2.40	3.50	5.10	4.20	4.00
10	3.20	4.30	5.90	5.00	
12	4.00	5.10	6.70	5.80	
14	4.80	5.90	7.50	6.60	
16	5.60	6.70	8.30	7.40	
18	6.40	7.50	9.10	8.20	
20	7.20	8.30	9.90	9.00	
22	8.00	9.10	10.70	9.80	
24	8.80	9.90	11.50	10.60	
26	9.60	10.70	12.30	11.40	
28	10.40	11.50	13.10	12.20	8.00
30	11.20	12.30	13.90	13.00	
32	12.00	13.10	14.70	13.80	
34	12.80	13.90	15.50	14.60	
36	13.60	14.70	16.30	15.40	
38	14.40	15.50	17.10	16.20	
40	15.20	16.30	17.90	17.00	
44	16.80	17.90	19.50	18.60	
50	19.20	20.30	21.90	21.00	
60	23.20	24.30	25.90	25.00	
70	27.20	28.30	29.90	29.00	
80	31.20	32.30	33.90	33.00	
100	39.20	40.30	41.90	41.00	

技术指标:

- 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
- 温度范围: -40° C~85° C.
- 额定电压: 125V, AC.
- 接触电阻: ≤0.02Ω.
- 绝缘电阻: ≥100MΩ.
- 产品料号:

BB0800400F-*** * *-***

NO OF CKT (产品PIN数)

流水码

Plating (电镀方式)

Packing (包装方式)

0: 端子全雾锡

R: TAPE & REEL 卷装

1: 端子镀全金 (Gold Flash)

C: TAPE & REEL WITH COVER

2: 端子点镀金

加吸盖卷装

4: 端子半金锡

9: 未镀 (None)

一般公差 (TOLERANCE)			
X. ±0.50	.XX ±10		
X. ±0.20	.XXX ±0.5		
ANGLES	±1°		

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE) 0.8 Pitch双槽立式BTB母座业务图 (单高4.0)		制图 (DR) Anlan	
料号 (DWG.NO) BB0800400F-***-***		校对 (CHKD) 田峰	
比例 (SCALE)		审核 (APPD) 黄志明	
单位 (UNITS) mm		张数 (SHEET) 1 OF 1	SIZE A4
			REV A