


	Dept	Qty
DC	1	
ED	1	
FE	1	
ISO	1	
PD	1	
R&D	1	
SD	1	
QA	1	
QC	1	
QE	1	

此处提供的信息来自宁波是德电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的所有知识产权及其权利（包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识）仅由是德或其附属公司拥有。未经是德事先书面同意，严禁未经授权的使用或修改。此处提供的所有知识产权并不构成以任何形式或使用其权利。是德可以自行决定延期或终止其知识产权；不履行或延迟行使其知识产权，并不构成对这些权利的放弃。

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	JLZ 06/26/24'		



1.1 接触阻抗: 20毫欧最大
1.2 耐压: 600伏交流电一分钟
1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
1.4 额定电流: 3安

2. 环境特性:
2.1 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$

3. 材料:
3.1 四方针: H62黄铜, 镍底镀金
3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃

3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	2.54mm Pin Header R/A U Type	
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1022 SERIES
.XX	±0.25	.XX	±2°				
DRAWING TYPE		CUSTOMER		 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD			
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1				
DRAWING NO.	C-DS1022-XXXXXX-A						