





D		E	F		
版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2019/12/26	①	VH3.96直针WTB胶芯	PA66 UL94V-0 米色 白色
			②	VH3.96直针WTB端子	铜合金/表面镀锡




技术指标 (Technical Index):

1. 温度范围 (Temperature range): $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$.
2. 额定电压 (Rated voltage): 250V, AC, DC.
3. 额定电流 (Rated current): 7.0A AC, DC.
4. 接触电阻 (Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$.
5. 耐压值 (Withstanding voltage): 1500V AC/minute.
6. 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$.



CKT	A	B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.60	43.56
12	43.56	47.52
13	47.52	51.48
14	51.48	55.44
15	55.44	59.40
16	59.40	63.36



一般公差 (TOLERANCE)
X. ± 0.50 XX ± 1.0
.X ± 0.20 .XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$

兆星精密电子 (深圳) 有限公司					
品名 (TITLE)			制图 (DR)		
VH3.96直针WTB			Anlan		
料号 (DWG.NO)			校对 (CHKD)		
ZX-VH3.96-n*PZZ-GW			李绍宗		
比例 (SCALE)			审核 (APPD)		
1:1			黄志明		
单位 (UNITS)		mm		张数 (SHEET)	
				1 OF 1	
尺寸 (SIZE)		A4		REV	
				A	