





D		E	F		
版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2019/12/26	①	VH3.96直针WTB胶芯	PA66 UL94V-0 米色 白色
			②	VH3.96平弯WTB端子	铜合金/表面镀锡




技术指标(Technical Index):

1. 温度范围(Temperature range): $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$.
2. 额定电压(Rated voltage): 250V, AC, DC.
3. 额定电流(Rated current): 7.0A AC, DC.
4. 接触电阻(Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$.
5. 耐压值(Withstanding voltage): 1500V AC/minute.
6. 绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$.



CKT	A	B
2	3.96	7.92
3	7.92	11.88
4	11.88	15.84
5	15.84	19.80
6	19.80	23.76
7	23.76	27.72
8	27.72	31.68
9	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.60	43.56
12	43.56	47.52
13	47.52	51.48
14	51.48	55.44
15	55.44	59.40
16	59.40	63.36



品名 (TITLE)		制图 (DR)	
VH3.96平弯WTB		Anlan	
料号 (DWG.NO)		校对 (CHKD)	
BX-VH3.96-n*PWZ-GW		李绍宗	
比例 (SCALE)		审核 (APPD)	
1:1		黄志明	
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
尺寸 (SIZE)	A4	版本 (REV)	A

一般公差 (TOLERANCE)
X. ±.50 XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°