







版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2019/07/20	①	XH2.5直针WTB胶芯	PA66 UL94V-0 米色 白色
			②	XH2.5弯针WTB端子	铜合金/表面镀锡



2 Pin样式




SECTION A-A



TYPE 1(无K脚)

技术指标 (Technical Index):

- 温度范围 (Temperature range): $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
- 额定电压 (Rated voltage): 250V, AC.
- 额定电流 (Rated current): 3.0A AC, DC.
- 接触电阻 (Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$.
- 耐压值 (Withstanding voltage): 1000V AC/minute.
- 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$.



CKT	A	B	CKT	A	B
2	2.5	7.5	10	22.5	27.5
3	5.0	10.0	11	25.0	30.0
4	7.5	12.5	12	27.5	32.5
5	10.0	15.0	13	30.0	35.0
6	12.5	17.5	14	32.5	37.5
7	15.0	20.0	15	35.0	40.0
8	17.5	22.5	16	37.5	42.5
9	20.0	25.0			



兆星精密电子 (深圳) 有限公司

品名 (TITLE)	XH2.5弯针WTB	制图 (DR)	Anlan
料号 (DWG.NO)	ZX-XH2.54-n*PWZ-GW	校对 (CHKD)	李绍宗
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 1
		SIZE	A4
		REV	A



一般公差 (TOLERANCE)
X. ±.50 XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°