




E'	F'
版次	变更摘要
0	新产品发行
	日期
	2021/03/03

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ (含通电时的温度上升值)。
3. 额定电压: 30V, AC/DC。
4. 接触电阻: 初期 $\leq 0.02\Omega$, 环境试验后 $\leq 0.04\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ min。
6. 额定电流: 0.5A ,AC/DC (使用AWG#28, 0. D0. 38 $\pm 0.02\text{mm}$)。
7. 耐电压: AC 200V/1分钟。



一般公差 (TOLERANCE)
X. ± 0.50 .XX ± 0.10
.X ± 0.20 .XXX ± 0.05
ANGLES $\pm 1^{\circ}$

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2	0.80	1.80	2.30	4.40	14	10.40	11.40	11.90	14.00
3	1.60	2.60	3.10	5.20	15	11.20	12.20	12.70	14.80
4	2.40	3.40	3.90	6.00	16	12.00	13.00	13.50	15.60
5	3.20	4.20	4.70	6.80	17	12.80	13.80	14.30	16.40
6	4.00	5.00	5.50	7.60	18	13.60	14.60	15.10	17.20
7	4.80	5.80	6.30	8.40	19	14.40	15.40	15.90	18.00
8	5.60	6.60	7.10	9.20	20	15.20	16.20	16.70	18.80
9	6.40	7.40	7.90	10.00	21	16.00	17.00	17.50	19.60
10	7.20	8.20	8.70	10.80	22	16.80	17.80	18.30	20.40
11	8.00	9.00	9.50	11.60	23	17.60	18.60	19.10	21.20
12	8.80	9.80	10.30	12.40	24	18.40	19.40	19.90	22.00
13	9.60	10.60	11.10	13.20	25	19.20	20.20	20.70	22.80



兆星精密电子 (深圳) 有限公司

品名 (TITLE) 0.8 Pitch C型 WTB公头胶壳			制图 (DR) Anlan		
料号 (DWG.NO) ZX-0.8-n*PJK			校对 (CHKD) 李绍宗		
比例 (SCALE) 1:1			审核 (APPD) 黄志明		
单位 (UNITS) mm		张数 (SHEET) 1 OF 1	SIZE A4	REV A	