







D		E		F	
版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2017/01/12			
					
			①	PH2.0直针WTB胶芯	米色 PA66 UL94V-0 白色 红色
			②	PH2.0直针WTB端子	铜合金/表面镀锡




TYPE 1(无K脚)

TYPE 2(打K脚)

SECTION A-A

- 技术指标(Technical Index):
1. 工作温度(Temperature range): -25° C~85° C.
 2. 额定电压(Rated voltage): 200V DC/AC(rms).
 3. 额定电流(Rated current): 2.0A AC,DC.
 4. 接触电阻(Contact resistance): ≤25mΩ.
 5. 耐压值(Withstanding voltage): 500V AC/minute.
 6. 绝缘电阻(Insulation resistance): ≥1000MΩ.



适用线路板(PCB LAYOUT)

CKT	A	B	CKT	A	B
2	2.0	6.0	12	22.0	26.0
3	4.0	8.0	13	24.0	28.0
4	6.0	10.0	14	26.0	30.0
5	8.0	12.0	15	28.0	32.0
6	10.0	14.0	16	30.0	34.0
7	12.0	16.0	17	32.0	36.0
8	14.0	18.0	18	34.0	38.0
9	16.0	20.0	19	36.0	40.0
10	18.0	22.0	20	38.0	42.0
11	20.0	24.0			



品名 (TITLE)		制图 (DR)	
PH2.0直针WTB		Anlan	
料号 (DWG.NO)		校对 (CHKD)	
BX-PH2.0-n*PZZ-GW		李绍宗	
比例 (SCALE)		审核 (APPD)	
1:1		黄志明	
单位 (UNITS)		张数 (SHEET)	
mm		1 OF 1	
		SIZE	
		A4	
		REV	
		A	