



此处提供的信息来自于浪潮集团有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利 (包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术权利) 由浪潮集团有限公司拥有。未经浪潮事先书面同意, 严禁复制、传播或修改。此外提供的知识产权仅仅参考, 并不构成以任何格式或方式使用权。浪潮可以自行决定强制执行知识产权; 不履行合同对这些权利的放弃。

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	WPY 12/09/24'		



GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm PIN HEADER R/A TYPE	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	SINGLE ROW D TYPE		
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1022 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°					
DRAWING TYPE		CUSTOMER		 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1					
DRAWING NO.	C-DS1022-XXXXXX-A							

1. 电性说明:
 - 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大
 - 1.2 耐压: 600伏交流电一分钟
 - 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 1.4 额定电流: 3安
2. 环境特性:
 - 2.1 工作温度: -40~+105° C
3. 材料:
 - 3.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金
 - 3.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃

 晨翔电子有限公司
CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD