


Dept	Qty
DC	1
ED	1
FE	1
ISO	1
PD	1
R&D	1
SD	1
QA	1
QC	1
QE	1



PCB孔位布局参考
公差: ± 0.05

- 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大。
- 1.2 耐压: 600伏交流电一分钟。
- 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小。
- 1.4 额定电流: 3安。
2. 环境特性:
 - 2.1 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$ 。
3. 材料:
 - 4.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金。
 - 4.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃。

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm Pin Header	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	R/A Double Row Type		
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1022 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°	 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1					
DRAWING NO.	C-DS1022-XXXXXX-A							