



1

2



3

4

A



B



A

B

C

技术要求:

- 1、单位: mm
- 2、线径: 0.4
- 3、材质: 碳钢镀镍-满足ROHS
- 4、样式: 喇叭口双针
- 5、工艺: 高温260摄氏度热处理
- 6、未标注公差以在 ± 0.25 计
- 7、表面无脏污、无材质不良
- 8、联系电话: 13459252012、05925216722
- 9、型号: XWUU-0575 F9-4.5-8-0.4-1.3U针3.5喇叭口双针
- 10、盐雾测试: 百分五盐雾测试满足24小时
- 11、包装方式: 袋装-最小包装一袋1000个

C

D

D

E

E

F

F

						碳钢线			厦门市芯网电子科技有限公司	
						阶段标记			重量	比例
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	s				3:1
设计										
校核										
批准										

1

2

3

4