

1 2 3 4 5 6 7 8

Dept Qty 晨翔3.0mm Micro ATX TYPE, 2*2PIN连接器公头, 直插 无柱子, 黑色, 全锡

DC 1

ED 1

FE 1

ISO 1

PD 1

R&D 1

SD 1

QA 1

QC 1

QE 1

晨翔料号: DS1073-04-2x2MVB6

REV. A DESCRIPTION NEW RELEASE DRAWN WPY 11/14/24' CHECKED APPROVED

1. 电性说明:

1.1 耐压: 600伏交流电一分钟

1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.3 接触电阻: 最大30毫欧

1.4 额定电流: 3安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -25~+85° C

3. 材料:

3.1 胶芯: 尼龙, 黑色, 阻燃

3.2 端子: 铜合金, 镀锡

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

9.80 3.00 7.40

3.00 3.00 Ø1.02

PCB板孔尺寸参考
公差:±0.05

SQ0.64
3.00±0.1

3.20 10.00 3.00

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION	TITLE
X.	±0.60	X.	±5°	mm	3.0mm Micro ATX TYPE, 2*2PIN连接器公头, 直插 无柱子, 黑色, 全锡
.X	±0.38	.X	±3°	A4	DS1073-04 SERIES
.XX	±0.25	.XX	±2°		

DRAWING TYPE CUSTOMER

SCALE 1:1 SHEET 1 OF 1

DRAWING NO. C-DS1073-04-XXXXX-A

晨翔电子有限公司
CONNPLY CONNPLY ELECTRONIC CO. LTD