





晨翔3.0mm Micro ATX TYPE, 2*5PIN连接器公头, 弯插 有柱子, 黑色, 全锡

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	WPY 11/14/24'		

ISO	1
PD	1
R&D	1
SD	1
QA	1
QC	1
QE	1



PCB板孔尺寸参考
公差:±0.05

备注:

1. 电性说明:

- 1.1 耐压: 600伏交流电一分钟
- 1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
- 1.3 接触电阻: 最大30毫欧
- 1.4 额定电流: 3安

2. 环境特性:

- 2.1 工作温度: -25~+85° C

3. 材料:

- 3.1 胶芯: 尼龙, 黑色, 阻燃
- 3.2 端子: 铜合金, 镀锡

4. 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE	ANGLE TOLERANCE
X. ±0.60	X. ±5°
.X ±0.38	.X ±3°
.XX ±0.25	.XX ±2°

DRAWING TYPE	CUSTOMER
SCALE	1:1 SHEET 1 OF 1
DRAWING NO.	C-DS1073-04-XXXXX-A

PROJECTION	TITLE
UNITS mm	3.0mm Micro ATX TYPE, 2*5PIN连接器公头, 弯插 有柱子, 黑色, 全锡
SHEET SIZE A4	SERIES DS1073-04 SERIES