



此处是提供的信息来自宁波星耀电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密等)归权利人所有,并不得构成以任何方式使用其知识产权或技术知识(包括通过反向工程或使用或修改)。未经许可擅自复制或传播本文件内容,将构成对知识产权的侵犯。星耀公司保留追究法律责任的权利。

1	2	3	4	5	6	7	8	A		
晨翔2.54mm TJC8 TYPE 黑色2*9pin胶芯					REV.	DESCRIPTION	DRAWN		CHECKED	APPROVED
					A	NEW RELEASE	WPY 11/04/24'			
晨翔料号：I-DS1071-SCB02x9										



- 1.1 耐压：500伏交流电一分钟
- 1.2 绝缘阻抗：1000兆欧最小
- 1.3 额定电流：3安
2. 环境特性：
 - 2.1 工作温度：-25~+85° C
3. 材料：
 - 3.1 胶芯：PA66, 黑色

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	2.54mm TJC8 TYPE 黑色2*9pin胶芯	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm			
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1071 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°	 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1					
DRAWING NO.	C-DS1071-XXXXX-A							