

1

2

3

4

5

6

7

8

Dept

Qty

晨翔2.54mm TJC8 TYPE 黑色2*8pin胶芯

DC

1

ED

1

IE

1

晨翔料号: I-DS1071-SCB02x8

ISO

1

PD

1

R&D

1

SD

1

QA

1

QC

1

QE

1

REV.

A

DESCRIPTION

NEW RELEASE

DRAWN

WPY 11/04/24'

CHECKED

APPROVED

20.32

17.78

2.54

备注:

1. 电性说明:

1.1 耐压: 500伏交流电一分钟

1.2 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

1.3 额定电流: 3安

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -25~+85° C

3. 材料:

3.1 胶芯: PA66, 黑色

GENERAL TOLERANCE

X. ±0.60

.X ±0.38

.XX ±0.25

ANGLE TOLERANCE

X. ±5°

.X ±3°

.XX ±2°

DRAWING TYPE

CUSTOMER

SCALE

1:1

SHEET

1 OF 1

DRAWING NO.

C-DS1071-XXXXX-A

PROJECTION

UNITS

SHEET SIZE

mm

A4

TITLE

2.54mm TJC8 TYPE 黑色2*8pin胶芯

SERIES

DS1071 SERIES

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

1

2

3

4

5

6

7

8

此图提供的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标, 专利, 版权, 商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。此处提供的知识仅供参考, 并不构成以任何格式或方式使用其授权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。