

1		2		3		4		5		6																	
芯位排布				技术参数		芯数		2		3		4		4D		5		5B		6		8		12		17	
						额定电流/电压		4A/250V		4A/250V		4A/250V		4A/250V		4A/60V		4A/60V		2A/30V		2A/30V		1.5A/30V		1.5A/30V	
						额定脉冲电压		2500V		2500V		2500V		2500V		1500V		1500V		800V		800V		800V		800V	
						绝缘电阻 (MΩ)		≥100		≥100		≥100		≥100		≥100		≥100		≥100		≥100		≥100		≥100	
						接触电阻 (mΩ)		≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5		≤ 5	
A																											
B																											
C																											
面板开孔尺寸																											