




NOTES:

MATERIAL

1.HOUSING MATERIAL: THERMOPLASTIC BLACK UL94V-0.

2.CONTACT MATERIAL: C5191 R-H T=0.3MM

3.SHELL: SUS304 T=0.2MM

FINISH:

1.CONTACT PLATING: GOLD PLATING OVER NICKEL.

ELECTRICAL:

1.VOLTAGE RATING: 125 VAC RMS

2.CURRENT RATING: 1.5 AMP

3.CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX

4.INSULATION RESISTANCE: 500 MEGOHMS MIN @ 500V DC

5.DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 500V AC R.M.S MIN

MECHANICAL:

1.DURRABILITY: 750 CYCLES MIN

序号	名称	材料	表面	备注
3	外壳	SUS	镀镍	
2	端子	C5191	焊料区镀锡， 接触区镀金(1u)	
1	底座	LCP	黑色	

Ordering Information

HC-RJ45 - *** * - * - * * * - 06

Series (系列号)	Connector Package 默认=DIP S=SMT	Ports 1=1口 2=2口	LED/EMI Style 1=带灯 2=带灯	LED Color 1=带灯 (左黄右绿) 2=带灯 (左蓝右绿)	Type 1=卧式 2=立式	产品序号
1012 0106 0109						

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	网络插座 (沉板4.0 带侧灯无弹 DIP 16.2x9.8x14.55)	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-1012-1-2-1M02-06	单位 UNITS	mm
			X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投影 Projection				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					