




- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
 - 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
 - 5、Insulation Resistance: $1000\text{m}\Omega$ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
 - 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-2510-2A	2.54	5.08	2.25
3	HC-2510-3A	5.08	7.62	4.79
4	HC-2510-4A	7.62	10.16	7.33
5	HC-2510-5A	10.16	12.70	9.87
6	HC-2510-6A	12.70	15.24	12.41
7	HC-2510-7A	15.24	17.78	14.95
8	HC-2510-8A	17.78	20.32	17.49
9	HC-2510-9A	20.32	22.86	20.03
10	HC-2510-10A	22.86	25.40	22.57
11	HC-2510-11A	25.40	27.94	25.11
12	HC-2510-12A	27.94	30.48	27.65
13	HC-2510-13A	30.48	33.02	30.19
14	HC-2510-14A	33.02	35.56	32.73
15	HC-2510-15A	35.56	38.10	35.27
16	HC-2510-16A	38.10	40.64	37.81
17	HC-2510-17A	40.64	43.18	40.35
18	HC-2510-18A	43.18	45.72	42.89
19	HC-2510-19A	45.72	48.26	45.43
20	HC-2510-20A	48.26	50.80	47.97

Ordering Information

HC-2510 - N*** - *

Pin Type Colour

1-直插 默认-黑色 默认-黑色

2-直插 红色 红色

3-直插 蓝色 蓝色

4-直插 黄色 黄色

5-直插 绿色 绿色

6-直插 白色 白色

7-直插 灰色 灰色

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	02	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	2510 (2.54)单排 直针	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-2510-NA	单 位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投 影		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	Projection					