




LTEM NO.:USB-07 沉板卧式 USB 焊板公头

(L18.75×W12.0×H4.5mm **USB-CONNECTORS**)



Technical parameter

PROJECT		LEVEL		A[better product]		B[average product]	
Electrical Properties	Contact Rating	25mA, 24V DC					
	Initial Contact Resistance	30mΩ max.		50mΩ max.			
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC		Skey/PD：100MΩ min.300V DC			
	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute		350 V AC for 1 minut			
Durable Performance	There No Load	6,000 Cycles		5,000 Cycles			
	Rated Load	5,000 Cycles		4,000 Cycles			
Storage temp.		-25℃～+75℃(Operating Temp:)					

卧式插装 SMT+DIP




側向導入 LATERAL

精密部品 NICETY


可靠 STABILIZE


適合環保 RoHS

Unit:mm



DECIMALS	ANGLES
.X :±0.25	X.° :±1.5°
.XX :±0.15	X.X° :±1.0°
.XXX :±0.10	.XXX° :±0.5°





Pin Definition



Material declaration

No.	NAME	Type	Description
① A	胶芯	1	PBT 耐热塑胶[白色] / PA6T 尼龙
② B	接触端子	4	磷铜 C5191 (镀金 1u" / 焊区雾锡)
③ C	外壳	1	SPCC [镀镍 50u" min]

PIN SIGNAL

1	VCC	+5V
2	-DATA 0	Neagative Data Channel 0
3	+DATA 0	Positive Data Channel 0
4	GND	Ground



本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託
回收商予以回收再生處理。
Products do not belong to •

注記 NOTICE

1. 碩方公司擁有最終解釋權; The company reserves the right of final interpretation;
2. 文件禁止外洩、轉載; Leaked and reproduced prohibited;
3. 未經授權修改無效。Modify is invalid.

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質
接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要
注意會有滑落、側翻的危險發生; 運輸過程中
不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中
[常溫 25℃,濕度在 50℃以內],不可導致材料變
形或氧化。