

# 调光光控器底座和上盖

TE Connectivity (TE)推出符合ANSI 136.41规定的76 mm直径调光光控器底座组件和球形上盖，该产品可在光控元件和调光插座之间提供整体TE电源和信号接口。该接口适用于LED室外道路、街道和区域照明等应用。TE底座组件解决方案包含电源扭锁端子、弹簧片信号端子以及单独包装的泡沫垫圈。该组件与TE球形上盖结合使用时，可提供防护等级为IP66的光控外壳和5VA级透明上盖。



## 应用

- 停车场
- 大道和小路
- 公园
- 汽车经销商

## 电气特性

- 位数: 7位 (可根据需要提供5位)

## 机械特性

- 工作温度范围: -40°C至+105°C

## 产品规格

- 产品规范: 108-32125 ANSI C136.41-2013  
调光控制器底座
- 应用规范: 114-32159 ANSI C136.41-2013  
调光控制器底座组件和上盖

## 材料

- 端子镀层: 镀锡电源端子和镀金信号端子
- 外壳颜色: 底座 (黑色) - 上盖 (纯色、透明)
- 外壳材料: 底座(94 V0) - 上盖 (聚碳酸酯)


## 主要优势

- 可实现集成式TE解决方案，将电源和信号接口集成到调光插座中，以确保提供长期可靠性
- 透明上盖配置为可将日光传输到光敏元件
- 该解决方案的防护等级达到IP66，可实现防尘、防重压喷射喷溅
- 5V A级上盖满足最高UL 94可燃性等级的规定
- 可选配纯色上盖，最大限度地提高光敏元件的有效性

## 产品选型信息

产品料号	描述
2213730-1	光控制器底座组件，直径76mm
2213748-1	上盖、光控制器，直径76mm，半透明烟灰色

尺寸



te.com

© 2017 TE Connectivity Ltd. 及其下属公司版权所有。TE Connectivity和TE connectivity (标识)是TE Connectivity Ltd. 及其下属公司的商标。其他标识、产品和/或公司名称可能是各自所有者的商标。  
1-1773879-1 JN 3/2017

美国: +1 (800) 522-6752  
加拿大: +1 (905) 475-6222  
墨西哥: +52 (0) 55-1106-0800  
拉丁美洲/南美洲: +54 (0) 11-4733-2200  
德国: +49 (0) 6251-133-1999

英国: +44 (0) 800-267666  
法国: +33 (0) 1-3420-8686  
荷兰: +31 (0) 73-6246-999  
中国: +86 (0) 400-820-6015