


RoHS



电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1. 5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN



物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Cnnector Mate and Ummate Force
Mate force:4kgf (MAX)
Ummate force:0. 5kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention
1. 0kgf (MIN)
3. 寿命: 1500次

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:pbt /lcp
 2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
 3. 外壳:Shell:SPCC/c2680
- 电镀:Finish:

1. 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
2. 外壳Shell: Nickel 50u"Min plating over all.



产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司			
Pin NUMBER	SIGNAL NAME	公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.
1	V BUS	X	±0.35	X'	±5'	L S S	907-112A1022D10200
2	D-	X	±0.30	X'	±2'	审核 G Z F	产品名称 PRODUCT NO.
3	D+	XX	±0.25	XX'	±1'	核准 黄国荣	APR0217.0X双座半包等脚有边平焊铜壳PBT黑胶
4	GND	XX	±0.10	XX'	±0.5'	角法	版本 VER

您正在使用 ZWCAE 2022 个人版, 不得用于商业用途, 详情请咨询 4007-1182-5889