




SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0 (850°)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-5557-2x1A-PF1-05	---	5.40
2	HC-5557-2x2A-PF1-05	4.20	9.60
3	HC-5557-2x3A-PF1-05	8.40	13.80
4	HC-5557-2x4A-PF1-05	12.60	18.00
5	HC-5557-2x5A-PF1-05	16.80	22.20
6	HC-5557-2x6A-PF1-05	21.00	26.40
7	HC-5557-2x7A-PF1-05	25.20	30.60
8	HC-5557-2x8A-PF1-05	29.40	34.80
9	HC-5557-2x9A-PF1-05	33.60	39.00
10	HC-5557-2x10A-PF1-05	37.80	43.20
11	HC-5557-2x11A-PF1-05	42.00	47.40
12	HC-5557-2x12A-PF1-05	46.20	51.60

Ordering Information

HC-5557 - N*** - * - ** - 05

Pin Type Colour 默认-透明 R=红色 L=蓝色 B=黑色 Y=黄色 P=紫色 V=绿色 G=绿色 BR=灰色
高阻燃 灼热丝 PF1=750° 不燃, 650° 滴落物不燃 PF2=850° 不燃

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	5557 (4.20) 双排 直针 高阻燃 灼热丝	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-5557-2xNA-PF1-05	单 位 UNITS	mm
			X. XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/2
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						

