

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CONTACT NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	SSTXM-
6	SSTXP+
7	GND
8	SSTXM-
9	SSTXP+

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:







1. 插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Unmate force:1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retenion
1.2kgf (MIN)

原材料:Matorial:


1. 塑胶:Housing:
Hing Temperature Thermaplastics,
PBT Blue
2. 端子>Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: SPCC

电镀:Finish:

1. 端子>Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
Nickel Plating



3	外壳	铁	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	PBT	蓝色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

 深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	USB座	
		料 号 PART NO	HC-USB3.0-L175-2X1-J	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1	
X. X	±0.30	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW
X. XX	±0.20	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED
X. XXX	±0.10	版 本 REV	A	批 准 APPROVE
X°	±5°			夏操云
X. X°	±2°			赵亮亮