



RoHS



PCB LAYOUT

技术要求

1. 接触电阻: 30mΩ MAX.
2. 绝缘电阻: 100MΩ MIN.
3. 耐 压: AC 500V
4. 盐 雾: 24小时
5. 焊接温度: 260℃±5 3-5秒
6. 工作温度: -20℃~+85℃

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

1.0卧式贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
1.0-02PWT	1.00mm	3.50mm	4.30mm
1.0-03PWT	2.00mm	4.50mm	5.30mm
1.0-04PWT	3.00mm	5.50mm	6.30mm
1.0-05PWT	4.00mm	6.50mm	7.30mm
1.0-06PWT	5.00mm	7.50mm	8.30mm
1.0-07PWT	6.00mm	8.50mm	9.30mm
1.0-08PWT	7.00mm	9.50mm	10.30mm
1.0-09PWT	8.00mm	10.50mm	11.30mm
1.0-10PWT	9.00mm	11.50mm	12.30mm
1.0-11PWT	10.00mm	12.50mm	13.30mm
1.0-12PWT	11.00mm	13.50mm	14.30mm
1.0-13PWT	12.00mm	14.50mm	15.30mm
1.0-14PWT	13.00mm	15.50mm	16.30mm
1.0-15PWT	14.00mm	16.50mm	17.30mm
1.0-16PWT	15.00mm	17.50mm	18.30mm
1.0-17PWT	16.00mm	18.50mm	19.30mm
1.0-18PWT	17.00mm	19.50mm	20.30mm
1.0-19PWT	18.00mm	20.50mm	21.30mm
1.0-20PWT	19.00mm	21.50mm	22.30mm

发放部门												温州富港电子有限公司																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
行政部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							