









RoHS



鱼叉端子尺寸



技术参数:

1. 额定电流: 1.0A AC/DC
2. 额定电压: 50V
3. 耐电压: 500V ACminute
4. 接触电阻: 20mΩ MAX
5. 绝缘电阻: 500MΩ MIN
6. 工作温度: -25℃~+85℃

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

规格	Dimensions (mm)		
	A	B	C
1. 25GH-02ALT	1. 25	3. 85	5. 80
1. 25GH-03ALT	2. 50	5. 10	7. 05
1. 25GH-04ALT	3. 75	6. 35	8. 30
1. 25GH-05ALT	5. 00	7. 60	9. 55
1. 25GH-06ALT	6. 25	8. 85	10. 80
1. 25GH-07ALT	7. 50	10. 10	12. 05
1. 25GH-08ALT	8. 75	11. 35	13. 30
1. 25GH-09ALT	10. 00	12. 60	14. 55
1. 25GH-10ALT	11. 25	13. 85	15. 80
1. 25GH-11ALT	12. 50	15. 10	17. 05
1. 25GH-12ALT	13. 75	16. 35	18. 30
1. 25GH-13ALT	15. 00	17. 60	19. 55
1. 25GH-14ALT	16. 25	18. 85	20. 80
1. 25GH-15ALT	17. 50	20. 10	22. 05
1. 25GH-16ALT	18. 75	21. 35	23. 30
1. 25GH-17ALT	20. 00	22. 60	24. 55
1. 25GH-18ALT	21. 25	23. 85	25. 80
1. 25GH-19ALT	22. 50	25. 10	27. 05
1. 25GH-20ALT	23. 75	26. 35	28. 30

发放部门

行政部

业务部

采购部

工程部

品保部

生产部

深圳市富港科技有限公司

视图

GHI. 25立式贴片带扣

标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期
-----	-----	-------	-----	-----

设计	H	B	日期	20.12.22	标准化		日期
----	---	---	----	----------	-----	--	----

校 对	L P J	日 期	20.12.22	审 定		日 期
-----	-------	-----	----------	-----	--	-----

工 艺		日 期					
-----	--	-----	--	--	--	--	--

审 核	L Z W	日 期	20.12.22				
-----	-------	-----	----------	--	--	--	--

图样标记	重量	比例
------	----	----

重量比例

共 页	第 页
-----	-----

第 页

1. 25GH-5ALT

2	塑座	LCP	米色	
1	端子	磷青铜	镀锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

校 对	L P J	日 期	20. 12. 22
工 艺		日 期	
审 核	L Z W	日 期	20. 12. 22