



注意事项

- 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

构造			
NO.	项目	规格	备注
1	绝缘薄膜	印字20624	43um
		空白膜	43um
2	补强板	蓝色	225um
		厚度	0.035
3	导体 镀锡	宽度	± 0.005
		厚度	0.3
4	导体镀层	电镀	锡Sn
		电镀	$\geq 40\mu$

尺寸			
导体芯数量	N	8	
间距	P	1	± 0.05
总间距	Pt	7	± 0.08
总宽度	W	9	± 0.08
边缘宽度	M	1	± 0.08
总长度	L	150	± 1.5
插接厚度	T1	0.3	± 0.05
线身厚度	T2	0.12	± 0.03
线口倾斜度	A		≤ 0.3
冲孔倾斜度	B		≤ 0.5
线口裸铜长度	S1/S2	4/4	± 0.05
补强板长度	B1/B2	8/8	± 1

辅助清单			
NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

- 1.保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。
2.储存环境：温度0°C~38°C；湿度20%~70%RH。

规格型号：	HX FFC-1.0-8P-150mm		
客户料号：		客户型号：	
版本	变更内容		日期
A/O	新制作		2023/05/19

 **汉下**® 深圳市汉下电子有限公司

名称： FFC软排线 图号： SH2023051901 绘图： 黄彬
 比例： FIT 单位： 毫米(mm) 审核： 张伟
 视觉：  页码： 第一页(共1页) 核准： 罗小春