



#### 注意事项

- 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

构造			
NO.	项目	规格	备注
1	绝缘薄膜	印字20624	43um
		空白膜	43um
2	补强板	蓝色	225um
		厚度	0.035
3	导体 镀锡	宽度	$\pm 0.03$
		电镀	锡Sn
4	导体镀层	电镀	$\geq 40\mu$ "
		电镀	

尺寸			
导体芯数量	N	6	
间距	P	1	$\pm 0.05$
总间距	Pt	5	$\pm 0.08$
总宽度	W	7	$\pm 0.08$
边缘宽度	M	1	$\pm 0.08$
总长度	L	100	$\pm 1.5$
插接厚度	T1	0.3	$\pm 0.05$
线身厚度	T2	0.12	$\pm 0.03$
线口倾斜度	A		$\leq 0.3$
冲孔倾斜度	B		$\leq 0.5$
线口裸铜长度	S1/S2	4/4	$\pm 0.05$
补强板长度	B1/B2	8/8	$\pm 1$

辅助清单			
NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

1.保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。  
2.储存环境：温度0°C~38°C；湿度20%~70%RH。

规格型号：	HX FFC-1.0-6P-100mm		
客户料号：		客户型号：	
版本	变更内容		日期
A/O	新制作		2023/05/19

 韩下® 深圳市韩下电子有限公司

名称:	FFC软排线	图号:	SH2023051901	绘图:	黄彬
比例:	F1T	单位:	毫米(mm)	审核:	张伟
视觉:		页码:	第一页(共1页)	核准:	罗小春