











P.C.B LAYOUT TOP VIEW

| 版本号<br>Version number | 版本说明<br>Imprint | 拟制<br>Fabricated | 发行时间<br>Release time |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
|                       |                 |                  |                      |

技术参数:  
Technical parameters:

线数 Poles :  
2~16P  
适用线规 Wire range :  
AGW 32#~28#  
温度范围 Temperature range :  
-25℃~+85℃  
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:  
0.6~1.2 mm  
额定电流 Current rating :  
1.0A  
额定电压 Rated voltage :  
125V DC/AC  
接触电阻 Contact resistance :  
≤20mΩ  
绝缘电阻 Insulation resistance :  
≥100MΩ  
耐电压 Withstand voltage :  
500V AC/minute

| 线数   | 尺寸 (mm) |       |       |      | 线数    | 尺寸 (mm) |       |       |      |
|------|---------|-------|-------|------|-------|---------|-------|-------|------|
|      | A       | B     | C     | D    |       | A       | B     | C     | D    |
| 2PIN | 1.25    | 3.85  | 5.80  | 0.5  | 10PIN | 11.25   | 13.85 | 15.80 | 6.50 |
| 3PIN | 2.50    | 5.10  | 7.05  | 1.75 | 11PIN | 12.50   | 15.10 | 17.05 | 6.50 |
| 4PIN | 3.75    | 6.35  | 8.30  | 2.00 | 12PIN | 13.75   | 16.35 | 18.30 | 6.50 |
| 5PIN | 5.00    | 7.60  | 9.55  | 3.26 | 13PIN | 15.00   | 17.60 | 19.55 | 6.50 |
| 6PIN | 6.25    | 8.85  | 10.80 | 4.52 | 14PIN | 16.25   | 18.85 | 20.80 | 6.50 |
| 7PIN | 7.50    | 10.10 | 12.05 | 4.50 | 15PIN | 17.50   | 20.10 | 22.05 | 6.50 |
| 8PIN | 8.75    | 11.35 | 13.30 | 4.50 | 16PIN | 18.75   | 21.35 | 23.30 | 6.50 |

| 未注公差<br>Tolerances |                      | 深圳市富港科技有限公司           |  |                    |  |
|--------------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------|--|
| >0~3: ±0.15        | 文件编号 Document number | 产品型号<br>Product model |  | GH-6PWT            |  |
|                    | BCWI-TDZS-017        | 尺寸 size               |  | A4                 |  |
| >3~10: ±0.2        | 材料材质 Material        | 单位 unit               |  | mm                 |  |
|                    | PA9T/LCP UL94V-0     | 比例 proportion         |  | 1: 1               |  |
| >10~30: ±0.25      | 页码 page number       | 1/1                   |  | 视角<br>visual angle |  |
|                    | 拟制Fabricated         | 审核 Audit              |  | 确认 Confirm         |  |
| >30: ±0.3          | B                    | C                     |  | 发行时间               |  |
|                    | L P J                | L Z W                 |  | 2024 03 14         |  |