







RoHS





0.4±0.05



鱼叉端子尺寸



印制线路板



技术参数:

1. 额定电流: 1.0A AC/DC
2. 额定电压: 50V
3. 耐 电 压: 500V ACminute
4. 接触电阻: 20mΩ MAX
5. 绝缘电阻: 500MΩ MIN
6. 工作温度: -25℃~+85℃

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为±0.15mm


规格	Dimensions (mm)		
	A	B	C
1. 25GH-02AWT	1.25	3.85	5.80
1. 25GH-03AWT	2.50	5.10	7.05
1. 25GH-04AWT	3.75	6.35	8.30
1. 25GH-05AWT	5.00	7.60	9.55
1. 25GH-06AWT	6.25	8.85	10.80
1. 25GH-07AWT	7.50	10.10	12.05
1. 25GH-08AWT	8.75	11.35	13.30
1. 25GH-09AWT	10.00	12.60	14.55
1. 25GH-10AWT	11.25	13.85	15.80
1. 25GH-11AWT	12.50	15.10	17.05
1. 25GH-12AWT	13.75	16.35	18.30
1. 25GH-13AWT	15.00	17.60	19.55
1. 25GH-14AWT	16.25	18.85	20.80
1. 25GH-15AWT	17.50	20.10	22.05
1. 25GH-16AWT	18.75	21.35	23.30
1. 25GH-17AWT	20.00	22.60	24.55
1. 25GH-18AWT	21.25	23.85	25.80
1. 25GH-19AWT	22.50	25.10	27.05
1. 25GH-20AWT	23.75	26.35	28.30

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

2	塑座	LCP	米色	
1	端子	磷青铜	镀锡	
序号	名称	材料	电镀	备注

标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期
设 计	H B	日期	20.12.22	标准化
校 对	L P J	日期	20.12.22	审 定
工 艺		日期		
审 核	L Z W	日期	20.12.22	

深圳市富港科技有限公司



GH1. 25卧式贴片带扣

1. 25GH-4AWT

共 页 第 页