





Rohs



PCB LAYOUT

1. 25 卧式贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
1. 25-02PWT	1. 25	4. 30	7. 50
1. 25-03PWT	2. 50	5. 55	8. 80
1. 25-04PWT	3. 75	6. 80	10. 00
1. 25-05PWT	5. 00	8. 05	11. 30
1. 25-06PWT	6. 25	9. 30	12. 60
1. 25-07PWT	7. 50	10. 55	13. 80
1. 25-08PWT	8. 75	11. 80	15. 00
1. 25-09PWT	10. 00	13. 05	16. 30
1. 25-10PWT	11. 25	14. 30	17. 60
1. 25-11PWT	12. 50	15. 55	18. 80
1. 25-12PWT	13. 75	16. 80	20. 10
1. 25-13PWT	15. 00	18. 05	21. 30
1. 25-14PWT	16. 25	19. 30	22. 55
1. 25-15PWT	17. 50	20. 55	23. 80
1. 25-16PWT	18. 75	21. 80	25. 05
1. 25-17PWT	20. 00	23. 05	26. 30
1. 25-18PWT	21. 25	24. 30	27. 55
1. 25-19PWT	22. 50	25. 55	28. 80
1. 25-20PWT	23. 75	26. 80	30. 05

技术参数:

1. 额定电流: 1.0A AC/DC
 2. 额定电压: 125V
 3. 耐电压: 500V AC/minute
 4. 接触电阻: 20mΩ MAX
 5. 绝缘电阻: 500MΩ MIN
 6. 工作温度: -25℃~+85℃
- 外观要求
1. 产品应无错装。漏装零件等
 2. 零件表面应无裂纹、缺料、
- 等现象, 表面镀层应光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;

2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边

等现象,表面镀层应光亮美观。

3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

深圳市富港科技有限公司						
图 						1. 25卧式贴片插座
			图样标记		重量比例	
更改文件号						
标 记			处数		日期	
设计			H B	日期		
校对			L P J	日期		
审核			L Z W	日期		
塑座						
LCP			米色			
端子			黄铜	镀亮锡		
材料			电镀			
备注						
序号						
发配部门						
行政部						
业务部						
采购部						
工程部						
品保部						
生产部						