









A向24°a与b通

B向24°a与d通

C向1 a与c通



项 目		标 准	
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A MAX	
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V	
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ	
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	≥100MΩ	
	耐压强度 Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min	
机械性能	操作力度 Operating force:	2-80±50gf 205±50gf	
	机械寿命 Mechanical life:	5,0000 cycles Min	
	C向操作行程 Operation Stroke:	1.0±0.2mm	
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-10℃ ~ +60℃	
F 手柄	1 增强尼龙	/	黑色
E 弹簧	1 不锈钢丝	/	原色
D 盖板	1 不锈钢	/	原色
C 簧片	1 覆银铜	单边覆银	白色
B 嵌件	1 黄铜	整体镀银	银白色
A 底座	1 增强尼龙	/	黑色
NO. 零件名称 Part Name	QTY 材 料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour 备注 Remarks

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:
X :±0.30 X :±2°
X.X :±0.20 X.X :±1°
X.XX :±0.10



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		Wheel switch series		
DWN	xiong	PART NO. WS-001DB		
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm	REV: A4
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1	REV: A4

CUSTOMER COPY