









RoHS



PCB参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max 初始态
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 试验条件:AC500V for 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求


1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

3	LED灯	黄/绿		
2	信号针	磷铜	镍底镀金	
1	塑座	LCP	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期
设 计	王 丰	日期	17.06.30	标准化
校 对	李攀进	日期	17.06.30	审 定
工 艺		日期		
审 核	罗观彬	日期	17.06.30	

深圳市富港科技有限公司



网络插座

RJ-046-5

共 页 第 页