

12345678910

RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

注意:

1. 材料”

成型: LCP UL94 V-0

触点: 铜合金。

最小接触面积镀金, 0.5u “

焊料区的最小锡 (无铅),

壳体: SUS304-H/CU, T=0.25±0.03mm

50u “镀镍。

2. 机械:

插入: 5~20N。

拔出: 8~20N。

耐久性: 5000次循环

3. 电气:

电流: VBUS为3A;

接地引脚为1.25A

其他0.25A。

电压: 最大20 V

耐压: 100V AC R.M.S。


接触电阻: 最大40mΩ。

绝缘电阻: 最小100MΩ。

4. 环境

温度范围-25° C~+85° C

B12	GND
B9	VBUS
B5	CC2
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND
PIN	SIGNAL NAME



产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	±0.35	X	±5.°
X	±0.25	X	±2.°
.XX	±0.20	.XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°
单位	MM	制图	L-S-S
比例	1:1	审核	G-Z-F
日期	2021-03-10	核准	黄国荣
DATE	2021-03-10	APPD	
产品料号	918-318K2028S40000	产品名称	TYPE-C3.1板上型母座四脚
PRODUCT PART NO.		PRODUCT NO.	插板: 8.0无针SMT/LCP 黑胶6PIN
角法	⊕	版本	A0
VIEW		VER	

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.