








PC Edge
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

B12	GND
B9	VBUS
B5	CC2
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND
PIN	SIGNAL NAME



注意:

1. 材料”

成型: LCP UL94 V-0

触点: 铜合金。

最小接触面积镀金, 0.5u “

焊料区的最小锡 (无铅),

壳体: SUS304-H/CU, $T=0.25\pm 0.03\text{mm}$

50u “镀镍。

2. 机械:

插入: 5~20N。

拔取: 试验后8~20N。

耐久性: 5000次循环

3. 电气:

电流: VBUS为3A;

接地引脚为1.25A

其他0.25A。

电压: 最大20 V

耐压: 100V AC R.M.S。

接触电阻: 最大40mΩ。

绝缘电阻: 最小100MΩ。

4. 环境

温度范围-25° C~+85° C

Table:

成品料号	零件名称	零件料号	材料 / 电镀
	端子		H65 NO PLATING
	molding半成品		LCP Sn 80~200u”.
	塑料材料		
	外壳		SUS201/SUS304 电镀切料带后.

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途, 详情请咨询4007-182-588.

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	± 0.30	X.	$\pm 5.^\circ$
.X	± 0.25	.X	$\pm 2.^\circ$
.XX	± 0.15	.XX	$\pm 1.^\circ$
.XXX	± 0.10	.XXX	$\pm 0.5^\circ$

深圳市精拓金电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	林属升	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-318K2023S40001
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭志富	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1板上型母座四脚插板L10.0无柱SMT/LCP黑胶6PIN
日期 DATE	2019.11.23	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	
				版本 VER	A0