




技术要求:

- 1、单位: mm
- 2、线径: 0.5
- 3、材质: 不锈钢镀镍-满足ROHS
- 4、样式: 喇叭口双针
- 5、工艺: 高温260摄氏度热处理
- 6、未标注公差以在±0.25计
- 7、表面无脏污、无材质不良
- 8、联系电话: 13459252012、05925216722
- 9、型号: F12-20-8-0.5-1.3UUSUS
- 10、盐雾测试: 百分五盐雾测试满足24小时
- 11、包装方式: 袋装-最小包装一袋1000个

						碳钢线					厦门市芯网电子科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			重量	比例		
设计						s				3:1		
校核												
批准												