





Rev.	ECN	Number	Description	Date	Drawn	Checkd	Approved

Ø0.90 吸盘位置




焊盘尺寸

尺寸公差 ±0.05

技术要求:

1. 材质: 不锈钢 SUS301, $T=0.10 \pm 0.005$;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大 0.03 mm;
3. 扭曲: $45^\circ/1000\text{mm}$, 拱形 5 mm/1000 mm;
4. 标示有“▼”符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之 R MAX R0.13;
6. 电镀须满足 24 小时盐雾测试;
7. 寿命测试 > 2 万次, 产品弹力要求在 60 gf ~ 80 gf 之间
8. 镍底 50 ~ 80 u"min, 焊接区域镀金, 接触区域镀金 1U"MIN



YDC
深圳市玥达电子科技有限公司
Shenzhen Yueda Electronic Technology Co., Ltd.

GENERAL TOLERANCE	
XX. ±0.50	
X. ±0.35	X': ±2.0'
.X ±0.25	.X' ±1.0'
.XX ±0.15	.XX' ±0.5'

SCALE: 1:1
UNIT: mm
SIZE: A4

DRAWN
CHECK
APPROVE

DATE
DATE
DATE

DWG. NO.
PARTS NO.(INTENDED USE)
YDC-LCTP-A1-020

TITLE
客户图
RF Antenna Spring, SMT,
L3.5*W1.5*H3.0mm

REV. A
SHEET 1/1