




- 1、Current Rating: 3mA AC, DC
- 2、Voltage Rating: 12V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing PBT UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
4	HC-QA-2x4Y-05	6.60	11.00
5	HC-QA-2x5Y-05	8.80	13.20
6	HC-QA-2x6Y-05	11.00	15.40
7	HC-QA-2x7Y-05	13.20	17.60
8	HC-QA-2x8Y-05	15.40	19.80
9	HC-QA-2x9Y-05	17.60	22.00
10	HC-QA-2x10Y-05	19.80	24.20
12	HC-QA-2x12Y-05	24.20	28.60
14	HC-QA-2x14Y-05	28.60	33.00
16	HC-QA-2x16Y-05	33.00	37.40
20	HC-QA-2x20Y-05	41.80	46.20

HC-QA - N*** - * - 05

Pi

Type

Col

默认:

R
L

B

P

V

0
RR

— — — — —

2	②	护圈	PBT	1
1	①	基座	PBT	1
序号	图号	名称	材料	数量

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	QA (2.20) 双排 孔座	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-QA-2xNY-05	单 位 UNITS	mm	
			X. XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						

 深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	QA (2.20)双排 孔座	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-QA-2xNY-05	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/